














Système de portes pliantes

- ▶ WingLine L / Fixée sur le côté
- ▶ Guide de sélection / dimensions de planification en bref

4 Guide pour faciliter le choix des unités de confort pour une ouverture automatique

Conception des portes	Sans poignée 	Poignée / engagement 		
Variante avec confort	Push to move	Pull to move	Pull to move Silent	Sans unité de confort
Principe de fonctionnement automatique  manuel 				
Description de la fonction	En exerçant une pression minimale sur la façade, la porte s'ouvre d'elle-même de manière amortie et revient manuellement à la position fermée	En tirant de manière minimale sur la poignée, la porte s'ouvre d'elle-même de manière amortie et revient manuellement à la position fermée	En tirant légèrement sur la poignée, la porte s'ouvre d'elle-même de manière amortie et revient de manière amortie à la position fermée	L'ouverture et la fermeture de la porte s'effectuent manuellement
Fermeture automatique assistée par des ressorts dans la charnière du corps de meuble et dans la pièce de coulissage / de guidage	impossible	impossible	impossible	nécessaire
Utilisation de la pince pour maintenir les portes ouvertes	impossible	impossible	impossible	nécessaire
Utilisation d'un dispositif de maintien en position fermée	nécessaire	nécessaire	impossible	impossible
Informations complémentaires	 www.hettich.com/short/ayxce5w	 www.hettich.com/short/xbqvp8y	 www.hettich.com/short/t9k10cz	 www.hettich.com/short/p3jxl9u

Guide pour faciliter le choix de la variante de poids



Les modules sont disponibles dans les différentes classes de performance afin que Push to Move, Pull to move et Pull to move Silent puissent fonctionner parfaitement avec toutes les dimensions et tous les poids de vantail de porte.

Le 'Technical Assistant' vous aide à trouver rapidement et facilement la variante de l'unité de confort adaptée. Sélectionnez, pour cela, tout simplement le kit adapté à votre cas d'utilisation via le lien Web ou le code QR indiqué en bas de page.

Les facteurs intervenant dans la pratique sont très variables selon les cas. Il est ainsi recommandé de procéder à un essai de montage.

Exemples

Variante lourde :
convient aux grandes portes pliantes, par ex. pour des armoires à vêtements, pour des armoires-penderies et des cuisines linéaires cachées.

Variante légère :
convient aux petites portes pliantes, par ex. pour des meubles hauts, des meubles bas, des meubles de réhausse et des buffets

<https://www.hettich.com/short/674f44>

